


标准铜排




CPI 标准接地铜排是专门为商业应用而设计的绝缘接地线安装板。冷拔电解韧铜 110 合金实心结合铜棒厚度为 1/4 英寸（6.4 毫米），与背板或墙壁相距 2.75 英寸（70 毫米）。10 英寸（254 毫米）铜排与 1/4 英寸（6.4 毫米）的单螺栓接地片相兼容。12 英寸（304.8 毫米）和 20 英寸（508 毫米）铜排可分别连接 9 个和 17 个接地片，与尺寸为 3/4 英寸、1 英寸或 1-3/4 英寸（19 毫米、25.4 毫米或 44.5 毫米）的接地片兼容。可使用带有 3/8 英寸（9.5 毫米）螺栓的任何接地片。


- 每个铜排总成包括：
 - 1 个铜排
 - 2 个绝缘子
 - 2 个固定托架
 - 4 个不锈钢螺栓
 - 4 个锁紧垫圈
 - 4 个平垫圈
- 所有铜排单独装运并预先安装
- 其它配置可按需提供
- UL® 认证



10622-010



10622-012



10622-020

订购信息

部件编号	说明	装运重量 磅（千克）
10622-010	4 英寸宽 × 10 英寸长（101.6 毫米 × 254 毫米）	4 (1.8)
10622-012	4 英寸宽 × 12 英寸长（101.6 毫米 × 300 毫米）	5 (2.3)
10622-020	4 英寸宽 × 20 英寸长（101.6 毫米 × 510 毫米）	8 (3.6)

注：铜排厚度为 1/4 英寸（6.4 毫米）。

美国
加利福尼亚州亚哥拉山
800-834-4969
加拿大
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770

欧洲
英国白金汉郡
+441628524834

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125

卡塔尔多哈
+974-4-267422

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
800-201-7592
chatsworth.com.co

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

