




### Tools Needed / Herramientas necesarias

Phillips-Head Screwdriver / Destornillador Phillips

3/8 inch Drill / Taladro de 3/8 de pulgada

### WARNING / ADVERTENCIA

**Follow manufacturer's instructions for hand or power tools. Always use safety glasses. Failure to do so may result in injury and/or product damage.**

**Siga las instrucciones del fabricante para herramientas manuales o eléctricas. Utilice siempre gafas de seguridad. Si no lo hace, podría producirse lesiones y / o daños al producto.**

### WARNING / ADVERTENCIA

**Use caution when working at elevated heights. Follow manufacturer's instructions for ladders and/or scaffolding. Failure to do so may result in injury or death.**

**Tenga cuidado al trabajar a alturas elevadas y alrededor de las aberturas de la unidad. Siga las instrucciones del fabricante para ladders y / o andamios. Si no lo hace, podría causar lesiones o la muerte.**

### Important code and installation information. /

#### Información importante sobre normas e instalación.

Read guide from beginning to end before beginning installation. Read all warnings and cautions before beginning unit installation. Check with your local building code official to identify and confirm compliance with local building code requirements. This installation guide covers installing your Model 1008-00 in a typical environment. The appropriate method for your installation may vary based on building design, application, and industry practices.

Lea la guía de principio a fin antes de comenzar la instalación. Lea todas las advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación de la unidad. Verifique con un oficial de código edilicio de su localidad para identificar y confirmar el cumplimiento con los requisitos locales del código de edificación. Esta guía de instalación cubre la instalación del Modelo 1008-00 en un entorno adecuado. El método apropiado para la instalación puede variar según el diseño del edificio, la aplicación y las prácticas de la industria.

### Important Information for Model 1008-00 / Información importante para el modelo 1008-00

1. Always consider potential hazards to others around you.
  2. During installation, use warning signs, etc.
  3. During installation, always consider potential hazards where you are installing the product, and to others around you.
  4. The mount must be securely fastened to a structural ceiling member or wall, and the AP must be securely fastened to the mount. If the AP or mount falls, it can cause damage or serious injury.
1. Siempre considere los peligros potenciales para los demás a su alrededor.
  2. Durante la instalación, use señales de advertencia, etc.
  3. Durante la instalación, siempre tenga en cuenta los peligros potenciales donde está instalando el producto y para otras personas a su alrededor.
  4. El soporte debe fijarse firmemente a un miembro estructural del techo o la pared, y el AP debe fijarse firmemente al soporte. Si el AP o el soporte se cae, puede causar daños o lesiones graves.

### Thank you for choosing Oberon. / Gracias por elegir Oberon.

Instructions are for typical install conditions. Instructions may not be correct for all installations due to building design, construction materials or methods used and/or building or site conditions. Consult a contractor or architect for recommendations. For product questions call (+1) 877-867-2312.

Las instrucciones son para condiciones típicas de instalación. Las instrucciones pueden no ser correctas para todas las instalaciones según el diseño del edificio, materiales de construcción o métodos utilizados, o condiciones del edificio o del lugar. Consulte a un contratista o arquitecto para obtener recomendaciones. Si tiene preguntas con respecto al producto, llame al (+1) 877-867-2312.



# CONTENTS / CONTENIDO

## Installing the Bracket

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hard Surface Wall - - - - - | 5 |
| Beam Clamp - - - - -        | 6 |

## Installing the AP

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Legend - - - - -                 | 7  |
| Aruba - - - - -                  | 8  |
| Cisco AIR-AP-Bracket-1 - - - - - | 9  |
| Cisco AIR-AP-Bracket-2 - - - - - | 10 |
| T-Bar Bracket - - - - -          | 11 |


## Instalación del soporte

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Pared de superficie dura - - - - - | 5 |
| Abrazadera de viga - - - - -       | 6 |


## Instalación del AP

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Leyenda - - - - -                | 7  |
| Aruba - - - - -                  | 8  |
| Cisco AIR-AP-Bracket-1 - - - - - | 9  |
| Cisco AIR-AP-Bracket-2 - - - - - | 10 |
| Soporte de barra en T - - - - -  | 11 |


# PIECES / PIEZAS




1




2




3



4



OR



5

| Piece<br>Pedazo | QTY<br>CDAD | Description<br>Descripción                                              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1           | Right Angle Bracket<br>Soporte de ángulo recto                          |
| 2               | 1           | T-Bar Bracket<br>Soporte de barra en T                                  |
| 3               | 1           | Cable Tie<br>Brida para Cables                                          |
| 4               | 2           | Drywall Anchor<br>Anclaje para paneles de yeso                          |
| 5               | 2           | Beam Clamps<br>Abrazaderas para vigas                                   |
| 6               | 2           | 1/4"-20 Beam Clamp Screws<br>Tornillos de abrazadera de viga de 1/4"-20 |
| 7               | 4           | #6 Thread-Cutting Screws<br>Tornillos cortahilos n. 6                   |
| 8               | 3           | M4 Machine Screws<br>Tornillos para metales M4                          |






6






7




8



4 X 2



OR




**5** X 2




**6** X 2

## LEGEND / LEYENDA






- A** T-Bar Bracket
- B** Single Gang Outlet Box
- C** Double Gang Outlet Box
- D** Aruba AP Direct Mounting

- E** Meraki Mounting Plate
- F** Single Gang Outlet Box for Meraki MA-MNT-MR-14 Mounting Plate
- G** Cisco AIR-AP-Bracket-1






8 X 2








7 X 4






7 X 4





2 X 1



7 X 2