Installation Guide / Guía de instalación

for Oberon Model 1008-00-XX

para Modelo Oberon 1008-00-XX

Mounting Solutions for WiFi Access Points



Mount APs to walls with this convenient mounting solution. Ideal for restaurant, retail and office environments. Quickly install AP in preferred horizontal orientation. Mounting features for leading vendors APs. Includes wall anchors. The AP can be locked in place using the AP manufacturer's locking features.

Monte los puntos de acceso (AP) en paredes con esta práctica solución de montaje. Es ideal para restaurantes, establecimientos comerciales y oficinas. Permite instalar el punto de acceso rápidamente en la orientación horizontal deseada. Cuenta con opciones de montaje para puntos de acceso de los principales fabricantes e incluye tacos para pared. El dispositivo puede asegurarse en su lugar utilizando los mecanismos de bloqueo proporcionados por el propio fabricante del punto de acceso.

Important Information for Model 1008-00 / Información importante para el modelo 1008-00

1. Always consider potential hazards to others around you.
2. During installation, use warning signs, etc.
3. During installation, always consider potential hazards where you are installing the product, and to others around you.
4. The mount must be securely fastened to a structural ceiling member or wall, and the AP must be securely fastened to the mount. If the AP or mount falls, it can cause damage or serious injury.

1. Siempre considere los peligros potenciales para los demás a su alrededor.
2. Durante la instalación, use señales de advertencia, etc.
3. Durante la instalación, siempre tenga en cuenta los peligros potenciales donde está instalando el producto y para otras personas a su alrededor.
4. El soporte debe fijarse firmemente a un miembro estructural del techo o la pared, y el AP debe fijarse firmemente al soporte. Si el AP o el soporte se cae, puede causar daños o lesiones graves.

Thank you for choosing Oberon. / Gracias por elegir Oberon.

Instructions are for typical install conditions. Instructions may not be correct for all installations due to building design, construction materials or methods used and/or building or site conditions. Consult a contractor or architect for recommendations. For product questions call (+1) 877-867-2312.

Las instrucciones son para condiciones típicas de instalación. Las instrucciones pueden no ser correctas para todas las instalaciones según el diseño del edificio, materiales de construcción o métodos utilizados, o condiciones del edificio o del lugar. Consulte a un contratista o arquitecto para obtener recomendaciones. Si tiene preguntas con respecto al producto, llame al (+1) 877-867-2312.

Parts Included / Partes Incluidas

(1) Right-Angle Mount / Montaje en ángulo recto
(1) Universal AP Bracket / Soporte universal para AP
(1) Cable Tie / Brida de cables
(2) Hollow Tip Wall Anchors / Anclajes de pared de punta hueca
(4) #6-32 x 3/8” Threading Screws / Tornillos roscadores n.º 6-32 x 3/8”
(2) #6-32 x 3/16” Machine Screws / Tornillos para máquina #6-32 x 3/16”
(1) #6-32 Brass Thumb-Screw / Tornillo de mariposa de latón n.º 6-32

Tools Needed / Herramientas necesarias

Phillips-Head Screwdriver / Destornillador Phillips

3/8 inch Drill / Taladro de 3/8 de pulgada

Estimated Installation Time: ***10m***
Tiempo Estimado de Instalación:

WARNING / ADVERTENCIA

Follow manufacturer's instructions for hand or power tools. Always use safety glasses. Failure to do so may result in injury and/or product damage.

Siga las instrucciones del fabricante para herramientas manuales o eléctricas. Utilice siempre gafas de seguridad. Si no lo hace, podría producirse lesiones y / o daños al producto.

WARNING / ADVERTENCIA

Use caution when working at elevated heights. Follow manufacturer's instructions for ladders and/or scaffolding. Failure to do so may result in injury or death.

Tenga cuidado al trabajar a alturas elevadas y alrededor de las aberturas de la unidad. Siga las instrucciones del fabricante para laddors y / o andamios. Si no lo hace, podría causar lesiones o la muerte.

Important code and installation information. / Información importante sobre normas e instalación.

Read guide from beginning to end before beginning installation. Read all warnings and cautions before beginning unit installation. Check with your local building code official to identify and confirm compliance with local building code requirements. This installation guide covers installing your Model 1008-00 in a typical environment. The appropriate method for your installation may vary based on building design, application, and industry practices.

Lea la guía de principio a fin antes de comenzar la instalación. Lea todas las advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación de la unidad. Verifique con un oficial de código edilicio de su localidad para identificar y confirmar el cumplimiento con los requisitos locales del código de edificación. Esta guía de instalación cubre la instalación del Modelo 1008-00 en un entorno adecuado. El método apropiado para la instalación puede variar según el diseño del edificio, la aplicación y las prácticas de la industria.



"Oberon" and all other marks where denoted are trademarks of Oberon Inc. ©1999-2021 Oberon Incorporated. All rights reserved.
"Oberon" y todas las demás marcas donde se denotan son marcas comerciales de Oberon Inc. ©1999-2021 Oberon Incorporated. Todos los derechos reserve.

Rev. 10/23/2026

Installation Guide / Guía de instalación

for Oberon Model 1008-00-XX

para Modelo Oberon 1008-00-XX

Mounting Solutions for WiFi Access Points

1



Wall Mount - Remove the 2 machine screws securing the Universal AP bracket to the right-angle bracket. Use the right-angle bracket to mark the screw locations on the wall. Use a 3/8 inch drill on the marked hole locations. The included wall anchors will work with 3/8-5/8 inch drywall. Tighten each of the screws sufficiently to expand the back of the bolt. Back each of the screws out several turns, until the keyholes on the right-angle bracket can slot between the screw head and the wall. Tighten the screws to secure the mount to the wall.

Montaje en pared: Retire los dos tornillos de máquina que fijan el soporte universal para punto de acceso (AP) al soporte en ángulo recto. Utilice el soporte en ángulo recto para marcar en la pared la ubicación de los tornillos. Perfore los puntos marcados utilizando una broca de 3/8 de pulgada. Los anclajes de pared incluidos son aptos para paneles de yeso de entre 3/8 y 5/8 de pulgada de grosor. Apriete cada tornillo lo suficiente para expandir la parte posterior del anclaje. Afloje cada tornillo dándole varias vueltas hacia atrás, hasta que las ranuras en forma de cerradura del soporte en ángulo recto puedan encajar en el espacio entre la cabeza del tornillo y la pared. Apriete los tornillos para fijar el soporte a la pared.

Beam Clamp Accessory (51-BC050-ZN)



Beam Clamps - Mount the beam clamps to the desired location while maintaining the spacing of the mounting key slots on the back side of the bracket. Tighten the bolts on top to secure the beam clamps.

Abrazaderas para vigas - Monte las abrazaderas de la viga en la ubicación deseada mientras mantiene el espacio de las ranuras de la llave de montaje en la parte posterior del soporte. Apriete los pernos en la parte superior

2a Cisco or Juniper



CISCO or JUNIPER - Remove the brass thumb screw from the universal AP bracket. Align the 4 mounting pegs on the back of the AP with the 4 outer keyholes on the universal bracket (F). Reinsert the brass thumb screw to lock the AP into place.

CISCO o JUNIPER: retire el tornillo de mariposa de latón del soporte universal para el punto de acceso (AP). Alinee los 4 pivotes de montaje de la parte posterior del AP con las 4 ranuras exteriores en forma de cerradura del soporte universal (F). Vuelva a colocar el tornillo de mariposa de latón para fijar el AP en su lugar.

2b Aruba



ARUBA - Remove the brass thumb screw from the universal AP bracket. Loosen the 2 M4 screws in the back of the AP. Align the AP such that loosened screws match 2 of the corresponding keyholes (E). Slide the screws to the base of the keyholes and tighten. The D-shaped bosses on the AP should be in the center circular cutouts, locking the backet in place

ARUBA - Retire el tornillo de mariposa de latón del soporte universal para el punto de acceso (AP). Afloje los dos tornillos M4 situados en la parte posterior del AP. Alinee el AP de modo que los tornillos aflojados coincidan con dos de las ranuras en forma de cerradura (E) correspondientes. Deslice los tornillos hasta la base de las ranuras y apriételos. Los salientes en forma de D del AP deben quedar alojados en los recortes circulares centrales, fijando así el soporte en su posición.

3



Slide the assembly from step 2 onto the mounted right-angle bracket from step 1. The outer 2 holes will align with 3 sets of threaded holes as the AP slides along the prongs. Choose one set at the preferred distance from the wall, then secure using the 2 #6-32 x 3/16” machine screws removed in step 1.

Deslice el conjunto del paso 2 sobre el soporte en ángulo recto instalado en el paso 1. Los dos orificios exteriores se alinearán con tres juegos de orificios roscados a medida que el punto de acceso (AP) se deslice por las pestañas. Elija un juego de orificios a la distancia deseada de la pared y fíjelo utilizando los dos tornillos para máquina n.º 6-32 x 3/16” que se retiraron en el paso 1.

"Oberon" and all other marks where denoted are trademarks of Oberon Inc. ©1999-2021 Oberon Incorporated. All rights reserved.

"Oberon" y todas las demás marcas donde se denotan son marcas comerciales de Oberon Inc. ©1999-2021 Oberon Incorporated. Todos los derechos reserve.

Rev. 10/23/2026