

EasySwing™ 壁挂式机架

主要特点

- 旋转开启式框架可轻松维护机架安装设备的后部
- 19 英寸宽设备安装角规，可安装铜缆和光缆配架。
- 易于装运、贮藏和安装 — 紧凑型包装，需现场组装并安装在墙壁上。
- 包含整合式缆线管理带
- 旋开门可以向右或左打开。
- 坚固耐用、全钢结构。

应用

- 在安全的电信或设备机房内存放和保护网络、通信和安全设备。
- 网络设备、安全设备、交换机、路由器、电话/语音邮件、接插板或其他互联设备。

配套使用

- 带导向功能的盘头设备安装螺丝
- 六角方头螺丝和平垫圈

相关配件

- Saf-T-Grip® 缆线捆扎带
- 缆线管理配件
- 机架安装电源条
- 机架支架

EasySwing 壁挂式机架

有三种高度
和四种深度可选



易于安装

紧凑型包装且部分部件出厂预安装完毕，只需拆除包装，固定四角和安装于墙壁上即可



EasySwing™ 壁挂式机架是 19 英寸宽壁挂式旋开门开放式机架，有三种高度和四种深度可选。

EasySwing 壁挂式机架可满足铜缆和光缆布线，易于安装，可轻松访问设备的前面和后面。使用 EasySwing 壁挂式机架在通信和设备机房内或者在地板空间受限的其他房间内存放网络、通信和安全设备。

EasySwing 壁挂式机架为扁平包装且部分装配完毕。安装机柜非常简单 — 展开机架，在每个角安装一个装配螺栓。柜架上在 18.5 英寸的中心位置打有栓孔安装槽。使用 1/4 英寸的安装硬件（单独订购）将机架连接到墙壁 EasySwing 可以向右或向左以旋开方式打开，简单地翻转机架，然后再将机架固定到墙壁上。

EasySwing 壁挂式机架可安装 19 英寸的 EIA 机架安装设备和单面单面。设备安装在铰链门上。门含有带滚压成型 #12-24 螺纹的单面机架安装导轨，可用于安装设备。门以旋开方式打开，使得能够在维修期间轻松地触及设备背面。门使用活动销固定在闭合位置，该活动销通过壁挂式机架进行门锁。

EasySwing 壁挂式机架可支撑重达 85 磅的设备。缆线通过随附的可重复使用缆线捆扎带从墙壁导向至旋开门。这些管理带安装于柜架的卡槽中，并在门打开和关闭时管理缆线。添加其他 CPI 配件以自定义您的安装。

有关产品选择，请参阅背面。请联系 CPI 以获得配置协助。




CHATSWORTH PRODUCTS, INC.

+1-800-834-4969

techsupport@chatsworth.com
www.chatsworth.com

- 规格
- 打开壁挂式机架，可将设备后部向外旋开以访问设备后部
 - 仅限在环境可控制区域的室内使用；不可在工业或恶劣环境或增压空间的室外使用
 - 旋开门仅用铰链固定在单面上，门可向右或左打开
 - 包括门锁插销，可将门固定在闭合位置
 - 可用尺寸：
 - 高度：24.5", 38.5", 51.5"
 - 宽度：20.2"
 - 深度：8", 12", 18", 25"
 - 可用的机架安装空间：
 - 高度：11 RMU、19 RMU、26 RMU
 - 宽度：19 英寸 EIA 机架安装
 - 深度：6.5", 10.5", 16.5", 23.5"
 - 深度由旋开门角度而变化
 - 完全可用深度在机架的顶部和底部 3 RMU 处不可用
 - 线缆管理：
 - 包括 5 条 19 英寸长 x 1 英寸宽的可重复使用线缆捆扎带
 - 捆扎带安装于柜架上的卡槽上
 - 设备支架：
 - 1 对 L 型设备安装导轨
 - 19 英寸宽，符合 EIA-310-D 标准
 - 通用孔样式，5/8"-5/8"-1/2" 垂直孔距
 - 滚压成型 #12-24 设备安装孔
 - 包括 12 个 #12-24 黑色设备安装螺丝
 - 负载能力：
 - 85 磅设备，开放或闭合
 - 认证：
 - 符合 EIA-310-D
 - 材料：
 - 机架：薄板和钢管
 - 线缆捆扎带：黑色防火尼龙
 - 构造：
 - 焊接和栓接，在部分装配的情况下装运
 - 面漆：
 - 环氧聚酯混合粉末涂层
 - 提供黑色、灰色或计算机白



订购信息

EasySwing 壁挂式机架						
部件号和颜色			高度	RMU	深度	装运重量
灰色		黑色				
13602-108		13602-708	24.5"	11	8"	22 lb
13602-112		13602-712	24.5"	11	12"	24 lb
13602-118		13602-718	24.5"	11	18"	28 lb
13602-125		13602-725	24.5"	11	25"	34 lb
13604-108		13604-708	38.5"	19	8"	27 lb
13604-112		13604-712	38.5"	19	12"	29 lb
13604-118		13604-718	38.5"	19	18"	33 lb
13604-125		13604-725	38.5"	19	25"	38 lb
13608-112		13608-712	51.5"	26	12"	33 lb
13608-118		13608-718	51.5"	26	18"	37 lb

注意：单独订购 1/4 英寸安装硬件。

配件		
部件号	描述	装运重量
带导向功能的盘头设备安装螺丝		
40605-001	#12-24 x 1/2"L, Zinc, 每包50个	1 lb
40605-005	#12-24 x 1/2"L, Black, 每包50个	1 lb
安装硬件		
02007-004	1/4-10 x 2 英寸长，六角方头螺丝	1 lb
单面通用水平理线器		
30139-719	19 英寸宽 x 4.96 英寸深，1 RMU	2 lb
Saf-T-Grip® 带		
02006-201	开环系列，25 个装	1 lb